

インセットタイプ

高さ: 1600 mm

メールボックス付一体型宅配ボックス（集中タッチパネル式）

TR-400/TR-500/TR-M300/TR-M400



Safety, *Comfort* and Relief

安心してご利用いただける宅配ボックスを通じて
より豊かな住環境を提供し、社会に貢献してまいります。



東精ボックス





製品の選び方

STEP 1

片面／両面タイプを選択




片面 タイプ



届け / 受取が同一面



両面 タイプ



届け / 受取が別面

STEP 2

ボックス組み合わせ

バリエーション豊富な製品ラインナップ選択 (P3-P4)

STEP 3

材質・色



ステンレス製ヘアライン仕上げ



樹脂系焼付け塗装（日本塗料工業会 塗料用標準色対応）
標準 3 分艶 ※艶消し・全艶色は対応不可
※仕上げオプション 化粧シート貼り（対応不可品番あり）

STEP 4

受取時の暗証番号方式

固定暗証番号方式

各住戸で設定されている暗証番号で受取る

任意暗証番号方式

業者が都度設定する暗証番号で受取る

STEP 5

オプション選択



ICカード対応



非接触キー対応



顔認証対応



インターホン対応



メール通知



異常出力



左ツリ元



ダストボックス



リターンボックス



消火器ボックス



AED ボックス

※アイコンの凡例はP10（※カタログ該当ページ）を参照ください

TR-400/TR-500/TR-M300/TR-M400

集中
タッチパネル



ステン
レス


スチ
ール

あA
中한

製品寸法


いずれか1列必要です

S=D:400 / L=D:500




TR-404COS/OL
4ボックス1コントロール


or




TR-504COS/OL
4ボックス1コントロール




TR-402OS/OL
2ボックス




TR-404OS/OL
4ボックス




TR-405OS/OL
5ボックス



TR-502OS/OL
2ボックス




TR-504OS/OL
4ボックス



TR-505OS/OL
5ボックス


S=D:400 / L=D:500

外
来
者
側




TR-404CWS/WL
4ボックス1コントロール


or




TR-504CWS/WL
4ボックス1コントロール




TR-402WS/WL
2ボックス




TR-404WS/WL
4ボックス




TR-405WS/WL
5ボックス



TR-502WS/WL
2ボックス




TR-504WS/WL
4ボックス




TR-505WS/WL
5ボックス

居
住
者
側



TR-404CWS/WL
4ボックス1コントロール



TR-504CWS/WL
4ボックス1コントロール

S=D:400

L=D:500



ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	両面内部 (D)500	片面内部 (D)500
TR-400	377	248	300	240	360 (460)	379 (479)
		498		490		
		1248		1240		
TR-500	477	248	400	240	360 (460)	379 (479)
		498		490		
		1248		1240		

オプション




宅配ボックス「構成シミュレータ」のご紹介

東精ボックスでは、マンションデベロッパー様、オーナー様へのアシスト体制としてホームページに「構成シミュレータ」をご用意し、宅配ボックスの選定および設計・企画の短時間化を可能にしています。

※PC版サイトにてご利用いただけます。




D:400




D:400

外
来
者
側



居
住
者
側



S=D:400



メールボックス錠



- ①親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせる
- ②子番号を指定方向に合わせる
⇒解錠

ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 D (両面/片面)
TR-M300	277	248	200	240	360/379
		373		365	
		498		490	
TR-M400	377	248	300	240	360/379
		373		365	
		498		490	

操作説明

■ 宅配ボックス タッチパネル


液晶カラータッチパネルで簡単操作

5.7 インチ

液晶カラータッチパネル

4 カ国語標準で ワールドワイド対応


画面左に表示されている各国語ボタンを
タッチすると、表示言語が切替わります。
（日本語・英語・中国語・韓国語）



< 管理者モード >

管理者モード メニューも充実

履歴や利用状況をいつでも表示できるので
万一の対応も安心です。



認証オプションをご利用いただくと、荷物の受け取りがより簡単になります。



IC カード



非接触キー




顔認証

顔認証のご利用やICカード・非接触キーをリーダーにかざすことで
宅配ボックスが解錠され簡単にお届け物を受け取れます。

（非接触受信機・顔認証デバイスは別途必要）

タッチパネルで宅配ボックスの荷物を受け取ることができます




画面が消えている時は操作パネルに
タッチしてください

荷物がお届け、お預けされている
部屋番号が表示されます



①受取を押す




②部屋番号入力

③決定

固定暗証


④暗証番号
(通知番号)
を入力

任意暗証




⑤へ

<固定暗証番号タイプ>
暗証番号があらかじめ設定されています。




⑤へ


<任意暗証番号タイプ>
不在連絡票に4桁の数字が記載されていま
す。その4桁の数字が通知番号となります。



⑤荷物の届いているボックス番号が表示
されます。ボックス番号を押してください。



⑥選択したボックスの緑ランプが点滅して
解錠されます。扉を開けて荷物を取り出して
扉を閉めてください。



⑦扉を閉め終了(受取完了)を押してください。

初期画面へ

⑥へ

⑤へ

インセットタイプ

高さ: 1600 mm

メールボックス付一体型宅配ボックス（個別ダイヤル錠式）

TR-400D/TR-500D/TR-M300D/TR-M400D

標準装備



前入前出
(片面)



ステンレス



スチール



ダイヤル錠

オプション



ダスト
ボックス



AED
ボックス



リターン
ボックス



消火器
ボックス



宅配ボックス ダイヤル錠



暗証方式: 任意暗証
暗証番号: 数字 4桁
電 源: 不要
防塵カバー付き

メールボックス ダイヤル錠



①親番号を指定方向へ2回、
目盛に合わせる
②子番号を指定方向に合わせる
⇒解錠

簡易式受領印 (別途料金)

受領印



ご希望に応じて取り付ける事が出来ます。
※消耗品

製品の選び方

STEP
1

ボックス組み合わせ

バリエーション豊富な製品ラインナップから選択 (P8)

STEP
2

材質・色



ステンレス製ヘアライン仕上げ



樹脂系焼付け塗装 (日本塗料工業会 塗料用標準色対応)
標準 3分艶 ※艶消し・全艶色は対応不可
※仕上げオプション 化粧シート貼り (対応不可品番あり)

STEP
3

オプション選択



ダストボックス



リターンボックス




消火器ボックス



AEDボックス

製品寸法



ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D) 500
TR-400D	377	248	300	240	369 (469)
		498		490	
		1248		1240	
TR-500D	477	248	400	240	369 (469)
		498		490	
		1248		1240	

ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)
TR-M300D	277	248	200	240	369
		373		365	
		498		490	
TR-M400D	377	248	300	240	369
		373		365	
		498		490	

操作説明 (個別ダイヤル錠)



暗証方式 任意暗証
暗証番号 数字 4 桁
電源 不要

●お引取り操作方法


- ① 不在連絡票のボックスを確認
(明) ボックスナンバー No.05 暗証番号 0721
- ② ダイヤルを回して不在連絡票の番号に合わせる
- ③ ツマミを右に回して「OPEN」に合わせる
ダイヤルが自動的に「0000」に戻る
- ④ 扉をあけて荷物を取り出す

●お届け操作方法



- ① 未使用のボックス
未使用のボックスに荷物を入れ、閉じる
- ② ダイヤルを回し『0000』以外の 4 桁を設定
- ③ 不在連絡票にボックスナンバーと設定した暗証番号を記入する
(明) ボックスナンバー No.05 暗証番号 0721
- ④ ツマミを左に回して「LOCK」に合わせ施錠する
ダイヤルが自動的に「0000」に戻る
- ⑤ 配達先の郵便受に不在連絡票を入れる

施工関係

宅配ボックス 参考配線図



施工参考图

TR-400/500/M300/M400**TR-400D/500D/M300D/M400D**

■工事にあたってのお願い

1. 宅配ボックスの固定用下地と設置のためのクリアランス確保をお願い致します。

- 三方をアンカービス等で固定します。
 - 三方をコーキング等で仕上げてください。
 - 固定用として側面、上部に固定用の下地の施工をお願い致します。
 - 壁と宅配ボックスとの片側クリアランスは次の寸法を確保願います。
- | | |
|------------|------|
| 1 ～ 4 列 : | 10mm |
| 5 ～ 10 列 : | 15mm |

10列以上の場合は事前にご相談ください。

電源ケーブルが出ている面が躯体の場合、上記のクリアランスとは別に通線出来るクリアランスを確保願います。

- 電源ケーブル（アース付き）の長さは、ケーブルの出ている場所により必要長が異なります。（電源供給位置の真上の場合は約3mです）
※分離設置の場合は、延長ケーブルの逃がし配線が必要なので、担当営業にご相談ください。

2. 床は仕上げレベルまで施工をお願い致します。

- 床面にアンカーボルトの埋め込み用に45mm以上の下穴をあけます。厚さ90mm以上、強度 $F_c = 21 \text{ N/mm}^2$ 以上のコンクリート下地をお願い致します。

3. 設置環境

- 設置環境
 - 海沿地帯、交通量の多い幹線道路沿い、融雪剤がまかれる地域、工業地帯等はサビが発生するおそれがあります。
 - 水のかかる場所、高温、多湿、粉塵、油煙等の場所においてはサビが発生するおそれがあります。
 - 表示された正しい電源、電圧でご使用ください。
 - アースを接続してください。(アースを接続しないと漏電や故障の場合、感電のおそれがあります。)
 - 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-400 / TR-500 / M300 / M400の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取/預け/着荷表示/滞留表示/不在登録 外来者：届け/引き取り 管理者：履歴表示・ボックス解錠リセット/利用状況/ 居住者データ500件/利用制限/時計設定/ 滞留時間設定(初期設定7日)
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠/開錠	CPU制御電子錠
メールボックス施錠/開錠	ダイヤル錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95% RH以下(結露不可)
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz
消費電力	60W以下

製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-400D / 500D / M300D / M400Dの製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール樹脂系焼付塗装
操作方法	ダイヤル錠
宅配ボックス施錠/開錠	ダイヤル錠
メールボックス施錠/開錠	ダイヤル錠
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95% RH以下(結露不可)

<アイコン凡例>



液晶タッチパネル

固定 / 任意暗証番号選択可能。
豊富な管理機能



4ヶ国語対応

日本語・英語・中国語・韓国語



前入前出 (片面)

届け / 受取が同一面



前入後出 (両面)

届け / 受取が別面



ステンレス

ステンレス製ヘアライン仕上げ



スチール

樹脂系焼付塗装 (日本塗料工業会 塗料用標準色対応)
標準 3 分艶 ※艶消し・全艶色は対応不可



ダイヤル錠

電源が確保できない物件にも対応

オプション



顔認証対応

(※ 弊社指定の顔認証デバイスでの対応となります)

受取は顔認証デバイスに顔をかざすことで宅配ボックスが解錠されます。顔認証デバイス取付け位置及び運用に関しては別途弊社及び顔認証デバイスメーカー営業担当者のお打合せが必要となります。



ICカード対応

受取認証に交通系対応 IC カードや携帯電話が利用可



非接触キー対応

受取認証に非接触キー利用可 (※受信機は別途必要)



インターホン対応

部屋内のインターホン連動



メール通知

着荷メール配信



ダストボックス

チラシ等不要物ゴミ箱※



AEDボックス

AED 装置収納ボックス※



左ツリ元

宅配ボックスのみ 御発注後吊元変更不可



異常出力

こじ開け、閉じ込め、扉解放



リターンボックス

出前の食器返却用ボックス



消火器ボックス

消火器収納ボックス※

※ボックス内に配置して使用する物は別途ご用意ください

本体・扉材質の特徴



- 耐食性に優れた金属のステンレスですが、使用環境や誤ったお手入れ方法によっては、サビが発生するおそれがあります。
- 月に1回以上の定期的なお手入れを推奨します。
- 詳しいお手入れ方法は 弊社 Web サイトをご確認願います。



- 焼付塗装は塗装の密着性・耐久性が高く、一般環境で長期間の保護効果が期待できますが、使用環境や塗装のはがれや傷によっては、サビが発生するおそれがあります。
- 月に1回以上の定期的なお手入れを推奨します。
- 詳しいお手入れ方法は 弊社 Web サイトをご確認願います。

保守契約

保守管理のご案内

宅配ボックスをいつも安全・快適にご利用いただくための 保守管理体制を設けています

【年間保守契約】※適用エリアは御確認願います

- ▶ 365日24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ▶ トラブル発生時の出張サービス
(年間10回まで、ただし部品代は別途申し受けます)
- ▶ 定期的に点検に伺います(保守点検業務は弊社営業時間内になります)



※スポット出張点検サービス・修理の詳細はお問い合わせください

ACCRETECH 株式会社東精ボックス

一般建設業許可番号：東京都知事 許可(般-3)第126663号

<https://toseibox.accretech.com>

●シミュレーションソフト(PC版サイトのみ)により宅配ボックスのレイアウトが簡単に作れ、見積依頼ができます



■ 本 社

〒190-0012 東京都立川市曙町1-22-17アーバンセンター立川2F TEL:042-595-7023 FAX:042-595-7047

■ 営業所一覧

東京営業所 〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ... TEL:042-595-7405 FAX:042-595-7039
名古屋営業所 〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 TEL:0561-56-2570 FAX:0561-56-2571
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL:06-6821-0223 FAX:06-6821-0224
福岡営業所 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 1-13-8 九電不動産ビル 5F TEL:092-720-3801 FAX:092-720-3802
東日本サービス課 〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ... TEL:042-595-8390 FAX:042-595-7039
中日本サービス課 〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 TEL:0561-56-2570 FAX:0561-56-2571
西日本サービス課 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL:06-6821-0223 FAX:06-6821-0224