

宅配ボックス（集中タッチパネル式）

アウトセットタイプ

高さ：1800 mm

TR-30／TR-40／TR-50／TR-60



Safety, *Comfort* and Relief

安心してご利用いただける宅配ボックスを通じて
より豊かな住環境を提供し、社会に貢献してまいります。



東精ボックス



Color／ブラック
(塗装色：N-10)





STEP 1

片面／両面タイプを選択



片面 タイプ

TR-30




届け / 受取が同一面



両面 タイプ

TR-40



届け / 受取が別面

STEP 2

ボックス組み合わせ

バリエーション豊富な製品ラインナップから選択 (P5-P6)

STEP 3

材質・色



ステンレス製ヘアライン仕上げ



樹脂系統付け塗装（日本塗料工業会 塗料用標準色対応）
標準 3 分艶 ※艶消し・全艶色は対応不可
※仕上げオプション 化粧シート貼り（対応不可品番あり）

STEP 4

受取時の暗証番号方式

固定暗証番号方式

各住戸で設定されている暗証番号で受取る

任意暗証番号方式

業者が都度設定する暗証番号で受取る

STEP 5

オプション選択



左ツリ元



ダストボックス



リターンボックス



消火器ボックス



AED ボックス

STEP 1

片面／両面タイプを選択



片面 タイプ

TR-50




届け / 受取が同一面



両面 タイプ

TR-60



届け / 受取が別面

STEP 2

ボックス組み合わせ

バリエーション豊富な製品ラインナップから選択 (P5-P6)

STEP 3

材質・色



ステンレス製ヘアライン仕上げ



樹脂系統付け塗装（日本塗料工業会 塗料用標準色対応）
標準 3 分艶 ※艶消し・全艶色は対応不可
※仕上げオプション 化粧シート貼り（対応不可品番あり）



STEP 4

受取時の暗証番号方式

固定暗証番号方式

各住戸で設定されている暗証番号で受取る

任意暗証番号方式

業者が都度設定する暗証番号で受取る

STEP 5

オプション選択



ICカード対応



非接触キー対応



顔認証対応



インターホン対応



メール通知



異常出力



左ツリ元



ダストボックス



リターンボックス



消火器ボックス



AED ボックス

※アイコンの凡例は P10（※カタログ該当ページ）を参照ください

宅配ボックス（集中タッチパネル式）
TR-30/40/50/60

集中
タッチパネル




ステン
レス

スチ
ール


あA
中한

製品寸法


いずれか1列必要です




4ボックス1コントロール



5ボックス1コントロール



4ボックス1コントロール



5ボックス1コントロール



スタンダード

TR-34C

TR-35C

TR-34C-L

TR-35C-L

ハイエンド

TR-54C

TR-55C

TR-54C-L

TR-55C-L



スタンダード

TR-44C

TR-45C

TR-44C-L

TR-45C-L

ハイエンド

TR-64C

TR-65C

TR-64C-L

TR-65C-L



スタンダード

TR-30

ハイエンド

TR-50

側面



23 580 603



スタンダード

TR-40

ハイエンド

TR-60

側面



23 580 626 23

※外来者側のみ
受領印口あり

ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 W(420)	扉 (H)	内部 W (420)	内部 (H)	内部 (D)
TR-30/40/50/60	496.5 (416.5)	277	428 (348)	255	578
		417		380	
		977		955	
		1257		1238	




宅配ボックス「構成シミュレータ」のご紹介


東精ボックスでは、マンションデベロッパー様、オーナー様へのアシスト体制としてホームページに「構成シミュレータ」をご用意し、宅配ボックスの選定および設計・企画の短時間化を可能にしています。




※PC版サイトにてご利用いただけます。




2 ボックス




3 ボックス



4 ボックス



5 ボックス



6 ボックス



スタンダード

TR-32

ハイエンド

TR-52

TR-33

TR-53

TR-34

TR-54

TR-35

TR-55

TR-36

TR-56



スタンダード

TR-42

ハイエンド

TR-62

TR-43

TR-63

TR-44


TR-64

TR-45


TR-65

TR-46


TR-66




2 ボックス




3 ボックス



4 ボックス



5 ボックス



6 ボックス



スタンダード

TR-32-L

ハイエンド

TR-52-L

TR-33-L

TR-53-L

TR-34-L

TR-54-L

TR-35-L

TR-55-L

TR-36-L

TR-56-L



スタンダード

TR-42-L

ハイエンド

TR-62-L

TR-43-L

TR-63-L

TR-44-L

TR-64-L

TR-45-L

TR-65-L

TR-46-L

TR-66-L

操作説明

■ 宅配ボックス タッチパネル


液晶カラータッチパネルで簡単操作

5.7 インチ

液晶カラータッチパネル

4 カ国語標準で
ワールドワイド対応


画面左に表示されている各国語ボタンを
タッチすると、表示言語が切替わります。
(日本語・英語・中国語・韓国語)



< 管理者モード >

管理者モード
メニューも充実

履歴や利用状況をいつでも表示できるので
万一の対応も安心です。



認証オプションをご利用いただくと、荷物の受け取りがより簡単になります。



IC カード



非接触キー




顔認証

顔認証のご利用やICカード・非接触キーをリーダーにかざすことで
宅配ボックスが解錠され簡単にお届け物を受け取れます。

(非接触受信機・顔認証デバイスは別途必要)

タッチパネルで宅配ボックスの荷物を受け取ることができます




画面が消えている時は操作パネルにタッチしてください

荷物がお届け、お預けされている部屋番号が表示されます



①受取を押す




②部屋番号入力

③決定

固定暗証


④暗証番号(通知番号)を入力

任意暗証




⑤へ

<固定暗証番号タイプ>
暗証番号があらかじめ設定されています。




⑤へ


<任意暗証番号タイプ>
不在連絡票に4桁の数字が記載されています。その4桁の数字が通知番号となります。



⑤荷物の届いているボックス番号が表示されます。ボックス番号を押してください。



⑥選択したボックスの緑ランプが点滅して解錠されます。扉を開けて荷物を取り出して扉を閉めてください。



⑦扉を閉め終了(受取完了)を押してください。


初期画面へ

⑥へ


⑤へ

施工関係

■ 宅配ボックス 参考配線図



■ 施工参考図



■ 工事にあたってのお願い

1. 宅配ボックスの固定用下地と設置のためのクリアランス確保をお願い致します。

- 三方をアンカービス等で固定します。
- 三方をコーキング等で仕上げてください。
- 固定用に両側面、上部に固定用の下地の施工をお願い致します。
- 壁と宅配ボックスとの片側クリアランスは次の寸法を確保願います。
1～4列：10mm
5～10列：15mm
10列以上の場合は事前にご相談ください。
- 電源ケーブル(アース付き)の長さは、ケーブルの出ている場所により必要長が異なります。(電源供給位置の真上の場合約3mです)
※分離設置の場合は、延長ケーブルの逃がし配線が必要の為、担当営業にご相談ください。

2. 床は仕上げレベルまで施工をお願い致します。

- 床面にアンカーボルトの埋め込み用に45mm以上の下穴をあけます。厚さ90mm以上、強度 $F_c=21\text{ N/mm}^2$ 以上のコンクリート下地をお願い致します。
- 床仕上げが長尺シートの場合は、宅配ボックス設置後の施工をお願い致します。

3. 設置環境

- 海岸地帯、交通量の多い幹線道路沿い、融雪剤がまかれる地域、工業地帯等はサビが発生するおそれがあります。
- 水のかかる場所、高温、多湿、粉塵、油煙等の場所においてはサビが発生するおそれがあります。
- 表示された正しい電源、電圧でご使用ください。
- アースを接続してください。(アースを接続しないと漏電や故障の場合、感電のおそれがあります。)
- 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-30/40/50/60の製品仕様	
本体・屏材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ
	F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取/預け/着荷表示/滞留表示/不在登録
	外来者：届け/引き取り
	管理者：履歴表示・ボックス解錠リセット/利用状況/ 居住者データ500件/利用制限/時計設定/ 滞留時間設定(初期設定7日)
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠/開錠	CPU制御電子錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
使用環境	屋内:環境温度0-40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	60W以下

<アイコン凡例>



液晶タッチパネル

固定/任意暗証番号選択可能。
豊富な管理機能



4ヶ国語対応

日本語・英語・中国語・韓国語



前入前出(片面)

届け/受取が同一面



前入後出(両面)

届け/受取が別面



ステンレス

ステンレス製ヘアライン仕上げ



スチール

樹脂系焼付塗装(日本塗料工業会 塗料用標準色対応)
標準3分艶 ※艶消し・全艶色は対応不可

オプション



顔認証対応

(※弊社指定の顔認証デバイスでの対応となります)

受取は顔認証デバイスに顔をかざすことで宅配ボックスが解錠されます。顔認証デバイス取付け位置及び運用に関しては別途弊社及び顔認証デバイスメーカー営業担当者とお打合せが必要となります。



ICカード対応

受取認証に交通系対応ICカードや携帯電話が利用可



非接触キー対応

受取認証に非接触キー利用可(※受信機は別途必要)



インターホン対応

部屋内のインターホン連動



メール通知

着荷メール配信



ダストボックス

チラシ等不要物ゴミ箱※



AEDボックス

AED装置収納ボックス※



左ツリ元

宅配ボックスのみ 御発注後吊元変更不可



異常出力

こじ開け、閉じ込め、扉解放



リターンボックス

出前の食器返却用ボックス



消火器ボックス

消火器収納ボックス※

※ボックス内に配置して使用する物は別途ご用意ください

本体・扉材質の特徴



- 耐食性に優れた金属のステンレスですが、使用環境や誤ったお手入れ方法によっては、サビが発生するおそれがあります。
- 月に1回以上の定期的なお手入れを推奨します。
- 詳しいお手入れ方法は 弊社 Web サイトをご確認願います。



- 焼付塗装は塗装の密着性・耐久性が高く、一般環境で長期間の保護効果が期待できますが、使用環境や塗装のはがれや傷によっては、サビが発生するおそれがあります。
- 月に1回以上の定期的なお手入れを推奨します。
- 詳しいお手入れ方法は 弊社 Web サイトをご確認願います。

保守契約

保守管理のご案内

宅配ボックスをいつも安全・快適にご利用いただくための 保守管理体制を設けています

【年間保守契約】※適用エリアは御確認願います

- ▶ 365日24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ▶ トラブル発生時の出張サービス
(年間10回まで、ただし部品代は別途申し受けます)
- ▶ 定期的に点検に伺います(保守点検業務は弊社営業時間内になります)



ACCRETECH 株式会社東精ボックス

一般建設業許可番号：東京都知事 許可(般-3)第126663号

<https://toseibox.accretech.com>

●シミュレーションソフト(PC版サイトのみ)により宅配ボックスのレイアウトが簡単に作れ、見積依頼ができます



■ 本 社

〒190-0012 東京都立川市曙町1-22-17アーバンセンター立川2F TEL:042-595-7023 FAX:042-595-7047

■ 営業所一覧

東京営業所 〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ... TEL:042-595-7405 FAX:042-595-7039
名古屋営業所 〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 TEL:0561-56-2570 FAX:0561-56-2571
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL:06-6821-0223 FAX:06-6821-0224
福岡営業所 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 1-13-8 九電不動産ビル 5F TEL:092-720-3801 FAX:092-720-3802
東日本サービス課 〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ... TEL:042-595-8390 FAX:042-595-7039
中日本サービス課 〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 TEL:0561-56-2570 FAX:0561-56-2571
西日本サービス課 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL:06-6821-0223 FAX:06-6821-0224